

Marcos ProLine G2



El marco ProLine G2 es el elemento de diseño básico que protege a los componentes que están dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para soportar requisitos de carga más pesados y mantener una sólida estructura cuadrada, una base sólida para el gabinete eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga.

Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035

El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.

El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.

Soporte vertical central extraíble para marcos superiores a 1200 mm de ancho; no hay un centro vertical frontal, lo que brinda acceso completo para la instalación del subpanel.

Los canales de marco integrales admiten el peso total del subpanel de montaje, que viene con el sistema de bloques de deslizamiento EZ Load para varios métodos de instalación del subpanel.

Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos

Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente.

Se debe contar con las puertas y cubiertas con juntas adecuadas para mantener una clasificación ambiental Tipo 12; se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F2266HF	31788	2200mm	600mm	600mm	Acero suave	1
P2F1466HF	31677	1400mm	600mm	600mm	Acero suave	1
P2F1866HF	31732	1800mm	600mm	600mm	Acero suave	1
P2F2066HF	31762	2000mm	600mm	600mm	Acero suave	1
P2F18106HF	31708	1800mm	1000mm	600mm	Acero suave	1 – 2
P2F2086HF	31768	2000mm	800mm	600mm	Acero suave	1 – 2
P2F1288	31674				Acero suave	
P2F18188	31725				Acero suave	
P2F10125	31657				Acero suave	
P2F1064	31658				Acero suave	
P2F1065	31661				Acero suave	
P2F1066	31662				Acero suave	
P2F1085	31663				Acero suave	
P2F1086	31664				Acero suave	
P2F1088	31665				Acero suave	
P2F12125	31666				Acero suave	
P2F1264	31667				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F1265	31668				Acero suave	
P2F1266	31671				Acero suave	
P2F1285	31672				Acero suave	
P2F1286	31673				Acero suave	
P2F14125	31675				Acero suave	
P2F1465	31676				Acero suave	
P2F1466	31678				Acero suave	
P2F1468	31681				Acero suave	
P2F1485	31682				Acero suave	
P2F1486	31683				Acero suave	
P2F1488	31684				Acero suave	
P2F16104	34078				Acero suave	
P2F16106	34081				Acero suave	
P2F16124	31685				Acero suave	
P2F16125	31686				Acero suave	
P2F16126	31687				Acero suave	
P2F16128	31688				Acero suave	
P2F16164	34181				Acero suave	
P2F16165	31693				Acero suave	
P2F16166	31694				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F16168	31695				Acero suave	
P2F1664	31696				Acero suave	
P2F1665	31697				Acero suave	
P2F1666	31698				Acero suave	
P2F1668	31701				Acero suave	
P2F1684	31702				Acero suave	
P2F1685	31703				Acero suave	
P2F1686	31704				Acero suave	
P2F1688	31705				Acero suave	
P2F18104	31706				Acero suave	
P2F18105	31707				Acero suave	
P2F18106	31711				Acero suave	
P2F18108	31712				Acero suave	
P2F18124	31713				Acero suave	
P2F18125	31714				Acero suave	
P2F18126	31715				Acero suave	
P2F18128	31716				Acero suave	
P2F18164	31717				Acero suave	
P2F18165	31718				Acero suave	
P2F18166	31721				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F18168	31722				Acero suave	
P2F18185	31723				Acero suave	
P2F18186	31724				Acero suave	
P2F1845	31726				Acero suave	
P2F1846	31727				Acero suave	
P2F1864	31728				Acero suave	
P2F1865	31731				Acero suave	
P2F1866	31733				Acero suave	
P2F1868	31734				Acero suave	
P2F1884	31735				Acero suave	
P2F1885	31736				Acero suave	
P2F1886	31737				Acero suave	
P2F1888	31738				Acero suave	
P2F20104	34982				Acero suave	
P2F20105	31741				Acero suave	
P2F20106	31742				Acero suave	
P2F20108	31743				Acero suave	
P2F20124	31744				Acero suave	
P2F20125	31745				Acero suave	
P2F20126	31746				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F20128	31747				Acero suave	
P2F20165	31748				Acero suave	
P2F20166	31751				Acero suave	
P2F20168	31752				Acero suave	
P2F20185	31753				Acero suave	
P2F20186	31754				Acero suave	
P2F20188	31755				Acero suave	
P2F2045	31756				Acero suave	
P2F2046	31757				Acero suave	
P2F2064	31758				Acero suave	
P2F2065	31761				Acero suave	
P2F2066	31763				Acero suave	
P2F2068	31764				Acero suave	
P2F20810	31765				Acero suave	
P2F2084	31766				Acero suave	
P2F2085	31767				Acero suave	
P2F2086	31771				Acero suave	
P2F2088	31772				Acero suave	
P2F22105	31773				Acero suave	
P2F22106	31774				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F22108	31775				Acero suave	
P2F22125	31776				Acero suave	
P2F22126	31777				Acero suave	
P2F22128	31778				Acero suave	
P2F22165	31781				Acero suave	
P2F22166	31782				Acero suave	
P2F22168	31783				Acero suave	
P2F22185	31784				Acero suave	
P2F22186	31785				Acero suave	
P2F22188	31786				Acero suave	
P2F2265	31787				Acero suave	
P2F2266	31791				Acero suave	
P2F2268	31792				Acero suave	
P2F22810	31793				Acero suave	
P2F2285	31794				Acero suave	
P2F2286	31796				Acero suave	
P2F2288	31797				Acero suave	
P2F664	31798				Acero suave	
P2F666	31801				Acero suave	
P2F688	31802				Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2F864	31803				Acero suave	
P2F866	31804				Acero suave	
P2F888	31805				Acero suave	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

HxWxD son las dimensiones nominales de altura (H), ancho (W) y profundidad (D).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE