

Placas de separación para armarios MCSS MCDS y ECOM, SPDS



La nueva placa de separación divide armarios de acero inoxidable unidos sin reducir el índice IP, creando espacios individuales para el montaje de componentes.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Separa dos armarios MCSS/MCDS/ECOM unidos.

Material: Acero zincado de 1.5mm.

Instrucciones de montaje: El sellado para IP43 / Tipo 1 se puede obtener usando la junta SPDG. Se requieren los soportes CCJ para montar los SPDS en los armarios. Para unir armarios, usar los soportes CCM y CCI. Para protección EMC se debe usar la junta SPDEG.

Cantidad por embalaje: Una pieza

Beneficio: estos espacios se usan comúnmente para agrupar tipos de componentes, por ejemplo, energía en una sección y control en otra

Beneficio: estos espacios también se pueden usar cuando algunos componentes son más sensibles a la temperatura que otros, lo que permite un mejor control de la gestión térmica del gabinete

Comentario: se requieren soportes de separación CCJ para montar la placa de separación; si la placa de separación se monta dentro de un conjunto de gabinetes, debe usarse el kit de bahías de esquinas internas, CCM, y los soportes de bahías internas CCI

Comentario: El montaje de la junta de separación SPDG aumentará el grado de protección a ambos lados de la placa a IP 43

Requisitos de montaje: El sellado IP 43, TIPO 1 puede lograrse usando una junta SPDG, y se requerirán soportes CCJ para montar el SPD dentro del gabinete

Requisitos de montaje: Para montar el SPDS en los gabinetes se requieren soportes CCJ

Requisitos de montaje: para unir gabinetes de bahías use los soportes CCM y CCI. Para blindaje EMI debe usarse la junta SPDEG

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.5mm
Material: Acero suave
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
SPDS1805	SPDS1805	1706mm	13mm	406mm	Libre-permanente	Acero suave
SPDS2006	SPDS2006	1906mm	13mm	506mm	Libre-permanente	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.