


# Placas de montaje Comline OSP



Las placas de montaje Comline OSP están diseñadas para mantener la clasificación del gabinete al cubrir orificios precortados. Están acabadas para coincidir con el gabinete en el que están montadas. Incluyen una junta de espuma in situ instalada de fábrica, herrajes de acero inoxidable y una disposición de conexión a tierra. El paquete incluye una placa de entrada sólida.

## CARACTERÍSTICAS

Las placas de montaje da Comline OSP están diseñadas para mantener la clasificación del gabinete al cubrir orificios precortados.

Con acabado para que coincidan con el gabinete en el que se montan.

Incluyen una junta de espuma in situ instalada de fábrica, herrajes de acero inoxidable y disposición de conexión a tierra.

El paquete incluye una placa de entrada sólida.

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |        |         |          |                  |            |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------|------------------|------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado          | Color      |
| EGPACT20           | 17046              | 838mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPS1              | 17043              | 506mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPACT15           | 17045              | 506mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPACCR23          | 17047              | 838mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPHX29            | 17051              | 838mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPS2              | 17044              | 838mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |
| EGPHX20            | 17048              | 838mm  | 381mm   | Aluminio | Polvo recubierto | Gris claro |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.