

Toldo, SSW



El toldo de nVent HOFFMAN se ha diseñado para ofrecer una protección fiable para la pantalla IHM de su armario industrial. Con su diseño para entornos hostiles, bloquea eficientemente la luz solar directa, lo que reduce los reflejos y mantiene la visibilidad de la pantalla. Gracias a su diseño robusto, mantiene una protección hasta la categoría 4X, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento a largo plazo. Al ser fácil de instalar y creado para una gran variedad de aplicaciones industriales, este toldo protege su pantalla IHM, con lo que se mejora su vida útil y el rendimiento en condiciones exigentes. Es ideal para entornos donde la exposición a la luz solar directa o a temperaturas extremas sea un problema.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

IP66

CARACTERÍSTICAS

Visibilidad de pantalla maximizada: Bloquea con eficacia la luz solar directa al reducir los reflejos para conservar una visibilidad óptima de la pantalla IHM.

Diseñado para mantener hasta clasificaciones de IP 4X, garantiza que puede tratar condiciones rigurosas.

Se ha construido para soportar entornos industriales exigentes, lo que garantiza un rendimiento duradero.

Protege la pantalla HMI al evitar que sufra daños por los elementos.

El diseño robusto garantiza la protección sin afectar a la durabilidad ni al rendimiento del armario.

Mantiene las pantallas legibles y funcionales en condiciones ambientales difíciles.

Al ser fácil de instalar, se convierte en un complemento sencillo para su armario industrial.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	A
SSW08X10	62284	247.9mm	331.7mm	59.94mm	Aluminio	247.9mm min
SSW17X22	62286	476.5mm	636.52mm	59.94mm	Aluminio	476.5mm min
SSW12X16	62285	362.2mm	484.12mm	59.94mm	Aluminio	362.2mm min

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Al. x An. x Prof. Son las dimensiones nominales de altura, anchura y profundidad.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.