

# Bandeja telescópica ventilada, SHT



Esta bandeja se puede extraer para revisar y efectuar labores de mantenimiento en los componentes instalados. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para fácil acceso al equipo instalado. Montada directamente al marco del armario. El montaje en profundidad parcial es opcional. Es posible sacar la bandeja fuera de los deslizadores incluso tras su montaje en el armario. También se puede montar en lateral o invertida.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Carga máxima: 500 N.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de guías telescópicas con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada perfiles SHTP para una instalación en profundidad completa/parcial en el marco del armario.

Carga máxima: 500 N (112)

Requisitos de montaje: agregue perfiles SHTP para una instalación en profundidad completa o parcial en el marco del gabinete

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

2mm
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Zinc plateado

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                                |                               |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Anchura de la placa de montaje | Profundidad de montaje máxima |
| SHT0608            | SHT0608            | 46mm   | 600mm   | 800mm | 460mm                          | 750mm                         |
| SHT0806            | SHT0806            | 46mm   | 800mm   | 600mm | 660mm                          | 550mm                         |
| SHT0606            | SHT0606            | 46mm   | 600mm   | 600mm | 460mm                          | 550mm                         |
| SHT0808            | SHT0808            | 46mm   | 800mm   | 800mm | 660mm                          | 750mm                         |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.