

Puertas de cristal, ADC



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero dulce de 1.2 mm / 1.5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Cantidad de cierres
ADC03025R5	ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1
ADC03030R5	ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04030R5	ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04040R5	ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1
ADC05030R5	ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1
ADC05040R5	ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1
ADC06040R5	ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2
ADC06050R5	ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC06060R5	ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2
ADC07050R5	ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC08060R5	ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2
ADC10060R5	ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC10080R5	ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1
ADC12060R5	ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC12080R5	ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Cierre de varillas de 3 puntos. No válido para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.