

# Juego de panel de sellado



Se utiliza al montar los marcos de rack abatible ProLine para trabajo pesado en marcos de 700 u 800 mm de ancho. El panel de sellado ocupa el espacio adicional entre el marco y el marco abatible. Incluye una manija y todo los herrajes para el montaje en el marco de rack abatible.

## CARACTERÍSTICAS

Incluye una manija y todos los accesorios para el montaje para fijar al marco de rack abatible para trabajo pesado

Pintura en polvo texturizada de poliéster RAL 7035 gris claro

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm  
Color: Gris claro  
Acabado: Polvo recubierto  
Código de color: RAL 7035

| Table 1/1          |                    |             |                           |                     |                     |              |
|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Altura del marco abatible | Anchura del armario | Montaje             | Envío rápido |
| PFPK148C           | 99900              | Acero suave | 1400mm                    | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK168LR          | 99860              | Acero suave | 1600mm                    | 800mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK168C           | 99910              | Acero suave | 1600mm                    | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK188LR          | 99870              | Acero suave | 1800mm                    | 800mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK188C           | 99920              | Acero suave | 1800mm                    | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK208LR          | 99880              | Acero suave | 2000mm                    | 800mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK208C           | 99930              | Acero suave | 2000mm                    | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK227LR          | 99840              | Acero suave | 2200mm                    | 700mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK228LR          | 99890              | Acero suave | 2200mm                    | 800mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK228C           | 99940              | Acero suave | 2200mm                    | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK78C            | 91560              | Acero suave | 700mm                     | 800mm               | Centro              | No           |
| PFPK147LR          | 99800              | Acero suave | 1400mm                    | 700mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK167LR          | 99810              | Acero suave | 1600mm                    | 700mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK187LR          | 99820              | Acero suave | 1800mm                    | 700mm               | Izquierda, Correcto | No           |
| PFPK77LR           | 91540              | Acero suave | 700mm                     | 700mm               | Izquierda, Correcto | No           |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.