

# Cubierta de base de zócalo ventilado ProLine G2



Las cubiertas de base de zócalo ventiladas reemplazan las cubiertas de base de zócalo sólido tradicionales que se montan a lo ancho en la parte delantera y trasera del gabinete. Las cubiertas con respiradero permiten que el aire ingrese al gabinete desde abajo y se utilizan junto con la placa de montaje ventilada.

## CARACTERÍSTICAS

---

Se incluyen los herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Espesor:         | 1.52mm           |
| Color:           | Jet Black        |
| Acabado:         | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 9005         |

| Table 1/1          |                    |                  |                                  |             |              |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de bastidor | Compatible con ancho de bastidor | Material    | Envío rápido |
| P2APBVC8           | 36148              | Una bahía        | 800mm                            | Acero suave | No           |
| P2APBVC18          | 36154              | Doble bahía      | 1800mm                           | Acero suave | No           |
| P2APBVC16          | 36153              | Doble bahía      | 1600mm                           | Acero suave | No           |
| P2APBVC6           | 36147              | Una bahía        | 600mm                            | Acero suave | No           |
| P2APBVC12          | 36152              | Doble bahía      | 1200mm                           | Acero suave | No           |
| P2APBVC10          | 36151              | Una bahía        | 1000mm                           | Acero suave | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que debe pedir por separado una base de zócalo sólido estándar de 100 mm, ya que las cubiertas de base de zócalo con respiradero reemplazan únicamente a las cubiertas delantera y trasera. La placa de montaje con respiradero también se vende por separado, pero es necesaria para que el aire pase correctamente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.