

Puerta sólida ProLine



Las puertas sólidas incluyen un sistema de barra de puerta desmontable en puertas de más de 700 mm de alto y más de 400 mm de ancho. El lado de las bisagras es reversible. Un cerrojo de bisel al ras acciona el sistema de cierre de 3 puntos. Las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos. Las bisagras ocultas (giro de 130°) permiten la fijación a la parte delantera o trasera de cada marco del gabinete. El uso de un adaptador de puerta lateral o un gabinete de entrada de cables permite que las puertas se unan a los laterales del marco del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas del EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Hay portadocumentos, topes para puerta, kits de conexión a tierra y bisagras de 180° disponibles.

Las bisagras cuentan con pasadores retenedores de deslizamiento fácil.

La junta de la puerta es de espuma de poliuretano in situ para proporcionar un sello resistente y sin uniones.

Se suministran dos pernos de tierra. Se incluyen los herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Dimensiones	Compatible con bastidor	Tipo de puerta
PDS126	29822	Acero suave	1.52mm	1139 x 592mm	1200 x 600mm	Acero
PDS146	94860	Acero suave	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	Acero
PDS146HF2	13489	Acero suave	1.52mm	1339 x 592mm	1400 x 600mm	EMC
PDS165	35019	Acero suave	1.52mm	1539 x 492mm	1600 x 500mm	Acero
PDS166	94880	Acero suave	1.52mm	1539 x 592mm	1600 x 600mm	Acero
PDS184	29824	Acero suave	1.52mm	1739 x 392mm	1800 x 400mm	Acero
PDS185	35029	Acero suave	1.52mm	1739 x 492mm	1800 x 500mm	Acero
PDS186	94910	Acero suave	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	Acero
PDS186HF2	13539	Acero suave	1.52mm	1739 x 592mm	1800 x 600mm	EMC
PDS204	25429	Acero suave	1.52mm	1939 x 392mm	2000 x 400mm	Acero
PDS205	35039	Acero suave	1.52mm	1939 x 492mm	2000 x 500mm	Acero
PDS206	94950	Acero suave	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	Acero
PDS206HF2	13579	Acero suave	1.52mm	1939 x 592mm	2000 x 600mm	EMC
PDS207	94960	Acero suave	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	Acero
PDS207HF2	13589	Acero suave	1.52mm	1939 x 692mm	2000 x 700mm	EMC
PDS225	35049	Acero suave	1.52mm	2139 x 492mm	2200 x 500mm	Acero
PDS226	94990	Acero suave	1.52mm	2139 x 592mm	2200 x 600mm	Acero

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Dimensiones	Compatible con bastidor	Tipo de puerta
PDS227	95000	Acero suave	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	Acero
PDS227HF2	13629	Acero suave	1.52mm	2139 x 692mm	2200 x 700mm	EMC
PDS76R	94840	Acero suave	1.52mm	639 x 592mm	700 x 600mm	Acero
PDS128	29823	Acero suave	1.9mm	1139 x 792mm	1200 x 800mm	Acero
PDS148	94870	Acero suave	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	Acero
PDS148HF2	13499	Acero suave	1.9mm	1339 x 792mm	1400 x 800mm	EMC
PDS168	94900	Acero suave	1.9mm	1539 x 792mm	1600 x 800mm	Acero
PDS1810	94940	Acero suave	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	Acero
PDS1810HF2	13569	Acero suave	1.9mm	1739 x 992mm	1800 x 1000mm	EMC
PDS188	94930	Acero suave	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	Acero
PDS188HF2	13559	Acero suave	1.9mm	1739 x 792mm	1800 x 800mm	EMC
PDS2010	94980	Acero suave	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	Acero
PDS2010HF2	13609	Acero suave	1.9mm	1939 x 992mm	2000 x 1000mm	EMC
PDS208	94970	Acero suave	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	Acero
PDS208HF2	13599	Acero suave	1.9mm	1939 x 792mm	2000 x 800mm	EMC
PDS2210	95020	Acero suave	1.9mm	2139 x 992mm	2200 x 1000mm	Acero
PDS228	95010	Acero suave	1.9mm	2139 x 792mm	2200 x 800mm	Acero
PDS78R	94850	Acero suave	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	Acero
PDS78RHF2	13479	Acero suave	1.9mm	639 x 792mm	700 x 800mm	EMC

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.