

Tejadillo | Armarios murales, ARF



Un tejadillo de acero dulce proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para ser fijado como protección exterior en un armario instalado individualmente. El tejado está ligeramente inclinado y tiene vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en 60 mm de alto, 20 mm de ancho y 20 mm de fondo.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 tejadillo con accesorios de montaje.

Información adicional: For exposure to high levels of UV radiation, the ARF should be ordered with 100% polyester paint coating. An additional corrosion protection primer coating is recommended for humid environments. Resistance to corrosion must be taken into consideration for outdoor and indoor applications. La ARF no es compatible con las bisagras MMH de 180°.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.5mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
ARF02515R5	ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF02521R5	ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF03015R5	ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF03021R5	ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF04015R5	ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF04021R5	ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF04026R5	ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF04030R5	ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF05015R5	ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF05021R5	ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF05026R5	ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF05030R5	ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF06021R5	ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF06026R5	ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF06030R5	ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF06040R5	ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Acero suave	Montado en la pared

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
ARF08021R5	ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF08026R5	ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF08030R5	ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF08040R5	ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF10030R5	ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared
ARF12030R5	ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Acero suave	Montado en la pared

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE