

# Horizontal Rail Perforated Strip

## Power Utilities



Perforated strip out of 1mm Aluminum for centering shielded plug-in units.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

For centering the shielded plug-in units

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud   | Material | Familia de productos                                                                     | Tipo de producto |
|--------------------|----------------|----------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 34565-396          | 196 HP         | 1                    | 1000.56 mm | Aluminio | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIRE,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>InPac | Tira perforada   |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud  | Material | Familia de productos                                                   | Tipo de producto |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 30845-209          | 40 HP          | 1                    | 208.08 mm | Aluminio | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, InPac | Tira perforada   |
| 30845-189          | 20 HP          | 1                    | 106.48 mm | Aluminio | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, InPac | Tira perforada   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Compatible con   |
|--------------------|------------------|
| 34565-396          | Subpistas, Casos |
| 30845-209          | Subpistas, Casos |
| 30845-189          | Subpistas, Casos |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Only usable with double-T threaded insert.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.