


19" panel frontal con SUB-D recorte

Panel frontal de 19" con SUB-D recorte o FDDI recorte.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal de 19" con recorte para Sub-D, ST tipo 3 o FDDI

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Número de pines
30118-332	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	25
30118-336	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	(1) 9
30118-335	3U	4HP	1	Pintado	Conductivo	25

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Altura (H)	Anchura (W)	Envío rápido
30118-332	RAL 7035	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm	No
30118-334	RAL 7035	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm	No
30118-336	RAL 7035	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm	No
30118-338	RAL 7035	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm	No
30118-335	RAL 7035	Polvo recubierto	128.4mm	19.98mm	No



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE