

Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón inferior



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente en el cordón inferior de las cerchas de red abierta diseñadas desde abajo, lo que limita el trabajo por encima de la cabeza

El accesorio innovador se desliza sin esfuerzo a través de la ranura central de la cercha de red abierta y se trabaja rápidamente en su lugar cuando se coloca bajo carga

La instalación del sistema autónomo completo se puede realizar con una sola mano y no requiere herramientas especiales adicionales

El diseño único del colgador nVent CADDY Truss-T no necesita apretarse como una abrazadera de viga tradicional, lo que proporciona una mayor capacidad de ajuste y velocidad durante la alineación del sistema.

Los colgadores prefabricados de un solo tubo y los montajes de trapecio multitubo/tubo se pueden prefabricar en el suelo o en el taller, y el instalador puede colgarlos fácilmente.

La carga concéntrica del cordón de la cercha elimina la torsión y/o la distorsión, siguiendo las estrictas reglas establecidas por el Steel Joist Institute (SJI)

La arandela cuadrada incluida con tuerca roscada integrada elimina la necesidad de hardware suelto

The increased load carrying capacity results in the product being UL listed to support a maximum of 8" Schedule 40 pipe

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	3,5:1
Acabado:	Pregalvanizado
Material:	Acero

Número de catálogo

CTH037BC

CTH050BC

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

