

Varistar CP levantado Top Cover



Cubierta superior del ventilador para una mejor ventilación y enfriamiento activo.

CARACTERÍSTICAS

Utiliza los mismos ojos de levantamiento que la cubierta superior normal

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/rack Top Cover

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-583	600mm	300mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-584	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-585	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-586	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-587	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-588	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-589	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-590	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-591	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-592	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-593	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-594	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-595	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
21630-583	No
21630-584	No
21630-585	No
21630-586	No
21630-587	No
21630-588	No
21630-589	No
21630-590	No
21630-591	No
21630-592	No
21630-593	No

Número de catálogo	Envío rápido
21630-594	No
21630-595	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE