


Kits de postes y compuertas CableTek

Data Solutions



Los kits de postes y compuertas encajan rápidamente sin herramientas. Cada conjunto consta de dos postes y una puerta. Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior de los administradores verticales de cables CableTek (de una cara y de dos caras con postes y compuertas) y se pueden reubicar fácilmente sin herramientas. Las puertas giran 280 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para permitir un acceso cómodo al cable. Cuando están cerrados, los postes y las compuertas contienen, soportan y aseguran grandes volúmenes de cables y haces de cables. Estos postes y compuertas, moldeados a partir de material compuesto negro con un radio grande, pasan suavemente los cables de las posiciones verticales a las horizontales. Solicite kits de postes y compuertas adicionales para añadir a la gestión de cableado de una y dos caras. Los postes sencillos se pueden utilizar solos como bobinas sueltas en la parte delantera de la gestión de cableado.

CARACTERÍSTICAS

Los kits de postes y compuertas encajan rápidamente sin herramientas.

Cada juego consta de dos postes y una puerta.

Los postes encajan en los orificios preperforados de la parte posterior del administrador vertical de cables CableTek (de una cara y de dos caras con postes y compuertas) y se pueden reubicar fácilmente sin herramientas.

Las puertas giran 280 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para permitir un cómodo acceso al cable.

Cuando están cerrados, los postes y las compuertas contienen, soportan y aseguran grandes volúmenes de cables y haces de cables.

Estos postes y compuertas, moldeados a partir de material compuesto negro con un radio grande, pasan suavemente los cables de las posiciones verticales a las horizontales.

Solicite kits de postes y compuertas adicionales para añadir la gestión de cableado de una y dos caras.

Los postes sencillos se pueden utilizar solos como bobinas sueltas en la parte delantera de la gestión de cableado.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color
DGP3	19184	ABDOMINALES	Suave mate	Jet Black	RAL 9005
DGP6	17296	ABDOMINALES	Suave mate	Jet Black	RAL 9005
DGP10	17297	ABDOMINALES	Suave mate	Jet Black	RAL 9005
DGP12	17298	ABDOMINALES	Suave mate	Jet Black	RAL 9005

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE