

Paquete de servidor ProLine S1, extremo, 2363 x 808 x 1198, de acero dulce, blanco de señalización

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PS1SPE23812W



Los gabinetes de paquete de servidor ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Paquetes de servidor ProLine S1 son una solución enfocada en centros de datos diseñada para configurarse en una fila o en configuración independiente. Los gabinetes presentan manejo de flujo de aire y brindan disposiciones sencillas de acceso/colocación de cable.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

CARACTERÍSTICAS

El panel superior tiene una entrada de cable de tira de cepillo con cuatro esquinas

Manejo interno de flujo de aire

Gestión de cableado (modelos anchos de 750 mm y 800 mm)

Base de pedestal

Capacidad de gestionar el cableado de montaje externamente (por ejemplo, escalerilla)

kit de rueda/nivelador preinstalada

Incluyen soportes de montaje regleta (cantidad 2 par)

Kit de uniones incluidos en las configuraciones "medias"

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 59069

Altura: 2363mm

Anchura: 808mm

Fondo: 1198mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Señal blanca

Código de color: RAL 9003

Espesor: 1.52mm

Unidades de rack: 48U

Accesorio administrador vertical de cables: Sí

Cubiertas laterales incluidas: Sí

Tipo: Sección final

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE