

# Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete

## Data Solutions



Guías telescópicas con perfil de guía para montaje en armarios con capacidad de carga de 25 kg.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para montar subracks de 84 HP de ancho en el plano de 19"

Capacidad de carga: 25 kg por par

El perfil de guía (1) se ajusta a la dimensión de fijación en el gabinete (está atornillado al perfil de 19" del gabinete); el riel adaptador (3) se ajusta a la dimensión de profundidad y fijación en el subeje (se inserta en el perfil de guía como una guía telescópica)

## ESPECIFICACIONES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>          | Anodizado               |
| <b>Tipo:</b>             | C Perfil                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Diapositiva telescópica |

Table 1/1

| Número de catálogo | Fondo  | Cantidad del paquete |
|--------------------|--------|----------------------|
| 24562-446          | 250mm  | 2                    |
| 24562-460          | 500mm  | 2                    |
| 24562-464          | 600mm  | 2                    |
| 24562-449          | 600mm  | 2                    |
| 24562-461          | 600mm  | 2                    |
| 24562-466          | 800mm  | 2                    |
| 24562-451          | 800mm  | 2                    |
| 24562-474          | 800mm  | 2                    |
| 24562-467          | 900mm  | 2                    |
| 24562-452          | 900mm  | 2                    |
| 24562-468          | 1000mm | 2                    |
| 24562-472          | 1100mm | 2                    |
| 24562-473          | 1200mm | 2                    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sin protección contra la extracción, sin parada en la extensión completa.

El carril de refuerzo y los carriles C han sido probados de acuerdo con las normas de la autoridad rusa de energía atómica GAN.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.