

Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, 2 x 2



CARACTERÍSTICAS

Brinda un decapado preciso sin dañar el conductor

Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos

La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad

Los bujes se pueden intercambiar fácilmente con la llave hexagonal incluida

ESPECIFICACIONES


Longitud (L): 146mm

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Buje A	Buje B
SBRT36100177	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#6 Sol, 12/64" Aislamiento
SBRT36100139	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#6 Sol, Concéntrico 11/64" Aislamiento
SBRT36100136	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento
SBRT36100135	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#9 Sol, 10/64" Aislamiento
SBRT36100106	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 4/64" aislamiento	#6 Sol, Concéntrico 8/64" Aislamiento

Número de catálogo	Material	Buje A	Buje B
SBRT36100138	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento	#6 Sol, Concéntrico 8/64" Aislamiento
SBRT36100140	Aluminum, Acero	3/16" Bondstrand, 6/64" aislamiento	#6 Sol, Concéntrico 11/64" Aislamiento
SBRT36100142	Aluminum, Acero	#6 Sol, 1/64" Aislamiento	#6 Sol, Concéntrico 12/64" Aislamiento
SBRT36100148	Aluminum, Acero	7 Conductor, 6/64" aislamiento	#9 Sol, 6/64" Aislamiento

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE