We connect and protect

Plenum de retorno de pasillo caliente de sistema de contención ProLine

Data Solutions

Funciona con un grupo de gabinetes que rodean un pasillo caliente. Está soportado en la parte superior de los gabinetes y canaliza el aire caliente que escapa del equipo de servidores alojados dentro de los gabinetes hacia el plénum en el techo. Esto se usa para separar completamente el aire frío del aire caliente, lo que reduce drásticamente los costos de energía del centro de datos.

Está diseñado para su venta como un sistema fabricado bajo pedido que consta de paneles laterales, paneles finales y se usa con las puertas ProLine Express Aisle.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL94

CARACTERÍSTICAS

- Reduce drásticamente los costos de energía de los centros de datos
- Reduce la huella de carbono de los centros de datos
- Instalación rápida y sencilla
- Construido a medida según las especificaciones de las instalaciones
- Canaliza el aire caliente del pasillo caliente a un plénum en el techo de las instalaciones
- Separa el aire frío del caliente, evitando el entremezclado
- Viene en anchos de 600 mm, 750 mm, 800 mm y 1200 mm
- Construido para adaptarse a la altura del gabinete y el techo de las instalaciones
- Diseño limpio y estético
- Los paneles pueden modificarse para entrada de cables
- Diseñado para poder armarse con solo dos herramientas (llaves Allen de 3 mm y 8 mm)
- Fijación sencilla con tornillos a la parte superior del gabinete
- Se combina con las puertas corredizas de pasillos de contención ProLine

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PCPPB48	39376	20mm	1266mm	73mm	Aluminio	Anodizado
PCPPS1200	39374	1480mm	1200mm	75mm	Policarbonato	Transparente
PCPPS600	39371	1480mm	600mm	75mm	Policarbonato	Transparente
PCPPS750	39372	1480mm	750mm	75mm	Policarbonato	Transparente
PCPPS800	39373	1480mm	800mm	75mm	Policarbonato	Transparente
PCPPE48	39375	1567mm	1307mm	89mm	Policarbonato	Transparente

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de color
PCPPB48	39376	Grafito Negro	RAL 9011
PCPPS1200	39374	Grafito Negro	RAL 9011
PCPPS600	39371	Grafito Negro	RAL 9011
PCPPS750	39372	Grafito Negro	RAL 9011
PCPPS800	39373	Grafito Negro	RAL 9011
PCPPE48	39375	Grafito Negro	RAL 9011

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.