

Ensamblaje industrial de unión de pila, terminal a terminal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de terminal fundido para unir elementos en estructuras

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño del conductor	Tipo de conductor	Longitud de cable	Tamaño de taladro (HS)	A
LPC464	Desnudo		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm
LPC46440	Desnudo	4/0 Concéntrico		0.91m	19.5 mm	54 mm
LPLC464	Plomo cubierto		LPC401	0.91m	19.5 mm	54 mm


Table 2/2

Número de catálogo	B	Peso por unidad	Certificaciones
LPC464	104.8 mm	1.18 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC46440	104.8 mm	1.55 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC464	104.8 mm	3.25 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando corresponda, el espesor del revestimiento de plomo tiene un mínimo de 1/16 pulg. (1,59 mm) y no se incluye en las dimensiones mencionadas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.