


Barra colectora de banda de planos con sobretensión de raíl



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los criterios de diseño recomendados por AREMA®

Barra colectora de baja impedancia mejorada

Asistencia en el diseño disponible para aplicaciones especiales

Disponible en versiones de cobre estañado o expuesto

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre electrolítico


Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de ranura (SS)	Tamaño de taladro 1 (HS1)
B2700HC60	Desnudo	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC36T	Estañado	914.4 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC60T	Estañado	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC14T	Estañado	355.6 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Número de catálogo	Acabado	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de ranura (SS)	Tamaño de taladro 1 (HS1)
B2700HC72	Desnudo	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC72T	Estañado	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm
B2700HC48T	Estañado	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm

Table 2/2	
Número de catálogo	Tamaño de taladro 2 (HS2)
B2700HC60	9.5 mm
B2700HC36T	9.5 mm
B2700HC60T	9.5 mm
B2700HC14T	9.5 mm
B2700HC72	9.5 mm
B2700HC72T	9.5 mm
B2700HC48T	9.5 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.