

Perfil simétrico DR



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con las normas EN 60715 y 50022 y DIN 46277

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
DR7X2M	557800	0.66 kg
DR7X3M	557810	0.99 kg
DR5-5X2M	557700	0.33 kg
DR15X3M	557910	1.95 kg
DR15X2M	557900	1.3 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.