

Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL



Las entradas de cables CEPL son ideales para aplicaciones en las que un armario requiere muchos cables de entrada o salida, pero el espacio de instalación es limitado. Las entradas CEPL se pueden instalar rápida y fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12

CE

IP54

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Gris

Cantidad por embalaje: 10

Descripción: Entrada de cables rápida, rentable y sin herramientas para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. El sistema de encaje a presión funciona con grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

Inflamabilidad: UL94 V-0

Protección: IP54, NEMA 1, 12

Material: TPE

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de entradas de cables	Entrada de cable	Configuración	Tamaño de mecanizado	Altura
CEPL1224	58295	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL1824	58298	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL2624	58302	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm
CEPL1724	58297	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL4824	58304	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL1424	58296	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm
CEPL5024	58305	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL4224	58303	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm
CEPL1924	58299	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.