

nVent ERIFLEX Flexbus Placa HCBC con Conexión PE



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Parte rígida de cobre estañado que proporciona rigidez eléctrica en el contacto para mantener fija la expansión de la trenza durante la compresión

La Placa HCBC permite al aislamiento del Conductor Flexbus solapar la palma de conexión

La Placa HCBC con conexión PE permite al conductor ser añadido en la inteconexión neutro y tierra

El cobre estañado permite la conexión con conductores en aluminio o en cobre

Se instala fácil y rápidamente

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	D	E
--------------------	--------------------	---	---	---	---	---

FLEXPLATE50P E	508182	65 mm	100 mm	45 mm	41 mm	70 mm
FLEXPLATE100 PE	508183	115 mm	100 mm	45 mm	51 mm	70 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Espesor (T)	Tamaño del conductor	Peso por unidad
FLEXPLATE50P E	508182	10.5 mm	14.5 mm	5 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	0.49 kg
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5 mm	18.5 mm	5 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	0.71 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Es obligatorio el uso de la Abrazadera HCBC asociada con la Placa HCBC para una conexión correcta del Conductor Flexbus

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE