

# Placa de montaje aislante, AMI



Se trata de una placa de montaje fácil de mecanizar que evitará el contacto no deseado entre los componentes eléctricos y el armario.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje aislante para los armarios murales. Ajustable en cualquier profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consulte el catálogo de repuestos.

Material: Baquelita.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 4mm
- Material:** Baquelita
- Color:** Negro
- Acabado:** Suave

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                  |                      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño del panel | Material del armario |
| AMI02020           | AMI02020           | 200mm  | 200mm   | 4mm   | 170 x 150mm      | Acero suave          |
| AMI02520           | AMI02520           | 250mm  | 200mm   | 4mm   | 220 x 150mm      | Acero suave          |
| AMI02525           | AMI02525           | 250mm  | 250mm   | 4mm   | 220 x 200mm      | Acero suave          |
| AMI03025           | AMI03025           | 300mm  | 250mm   | 4mm   | 270 x 200mm      | Acero suave          |
| AMI03030           | AMI03030           | 300mm  | 300mm   | 4mm   | 270 x 250mm      | Acero suave          |
| AMI03040           |                    | 300mm  | 400mm   | 4mm   | 270 x 350mm      | Acero suave          |
| AMI03525           |                    | 350mm  | 250mm   | 4mm   | 320 x 200mm      | Acero suave          |
| AMI04030           | AMI04030           | 400mm  | 300mm   | 4mm   | 370 x 250mm      | Acero suave          |
| AMI04040           | AMI04040           | 400mm  | 400mm   | 4mm   | 370 x 350mm      | Acero suave          |
| AMI04050           |                    | 400mm  | 500mm   | 4mm   | 370 x 450mm      | Acero suave          |
| AMI04060           | AMI04060           | 400mm  | 600mm   | 4mm   | 370 x 550mm      | Acero suave          |
| AMI05030           | AMI05030           | 500mm  | 300mm   | 4mm   | 470 x 250mm      | Acero suave          |
| AMI05040           | AMI05040           | 500mm  | 400mm   | 4mm   | 470 x 350mm      | Acero suave          |
| AMI05050           | AMI05050           | 500mm  | 500mm   | 4mm   | 470 x 450mm      | Acero suave          |
| AMI06040           | AMI06040           | 600mm  | 400mm   | 4mm   | 570 x 350mm      | Acero suave          |
| AMI06050           | AMI06050           | 600mm  | 500mm   | 4mm   | 570 x 450mm      | Acero suave          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño del panel | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|----------------------|
| AMI06060           | AMI06060           | 600mm  | 600mm   | 4mm   | 570 x 550mm      | Acero suave          |
| AMI06080           | AMI06080           | 600mm  | 800mm   | 4mm   | 570 x 750mm      | Acero suave          |
| AMI07050           | AMI07050           | 700mm  | 500mm   | 4mm   | 670 x 450mm      | Acero suave          |
| AMI08040           |                    | 800mm  | 400mm   | 4mm   | 770 x 350mm      | Acero suave          |
| AMI08060           | AMI08060           | 800mm  | 600mm   | 4mm   | 770 x 550mm      | Acero suave          |
| AMI08080           |                    | 800mm  | 800mm   | 4mm   | 770 x 750mm      | Acero suave          |
| AMI10060           | AMI10060           | 1000mm | 600mm   | 4mm   | 970 x 550mm      | Acero suave          |
| AMI10080           | AMI10080           | 1000mm | 800mm   | 4mm   | 970 x 750mm      | Acero suave          |
| AMI12060           |                    | 1200mm | 600mm   | 4mm   | 1170 x 550mm     | Acero suave          |
| AMI12080           | AMI12080           | 1200mm | 800mm   | 4mm   | 1170 x 750mm     | Acero suave          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No es adecuado para AFS.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.