

Kit de reemplazo de juntas de EPDM para gabinetes Extreme Environment



Esta es una junta de repuesto para gabinetes para ambientes extremos del boletín WXD. La junta es fácil de desmontar y reemplazar si se daña. El material EPDM es ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales y exteriores, con un rango de temperatura de -50 a 120 °C (-58 a 248 °F)

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

ISO 20653, IP69k

IEC 60529, IP66, IP69

Meets NEMA Type 3RX requirements

CARACTERÍSTICAS

La junta es fácil de desmontar y reemplazar si se daña

Para la mayoría de las aplicaciones industriales y exteriores

Temperature range of -50 to 120°C (-58 to 248°F)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud	Familia de productos	Material	Acabado	Color
XDGSSTKIT56E	56983	1172mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT64E	56984	1375mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT72E	56985	1578mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT80E	56986	1782mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT88E	56987	1985mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT96E	56988	2188mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT108E	56991	2493mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT120E	56992	2798mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT132E	56993	3102mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT144E	56994	3407mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT156E	56995	3712mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT168E	56996	4017mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro
XDGSSTKIT192E	56997	4626mm	Entornos extremos	EPDM	Suave mate	Negro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.