

Marco de rack abatible parcial



Este marco de rack abatible parcial de 19 pulgadas se utiliza cuando se desea un marco abatible más pequeño y de servicio mediano. El equipo de rack liviano se adapta perfectamente a este marco abatible de 800 mm de alto, lo que proporciona 90° de rotación y una mayor accesibilidad.

CARACTERÍSTICAS

Los soportes de las bisagras laterales se usan para montar el marco abatible, lo que permite un acceso libre por encima y por debajo del marco abatible.

Se utiliza con gabinetes de cualquier altura y con bisagras a la derecha o a la izquierda.

Equipado con bisagras, dos cerrojos de cuarto de vuelta y herrajes de montaje

Cumple con RS-310-D estándares de montaje en rack ANSI/EIA:

Los conjuntos de marcos de rack abatible se suministran con soportes de montaje; los marcos de rack abatible también pueden instalarse en los compartimentos derecho, izquierdo o en ambos de marcos de 1200 mm de ancho con verticales centrales.

Los soportes de montaje abatibles se montan en el interior del marco en cualquier lugar vertical.

Los soportes de montaje y el marco abatible se pueden ubicar a una profundidad variable usando rieles sujetadores; el bamboleo se reduce cuando se ubica a una profundidad distinta a la de montaje frontal.

ESPECIFICACIONES

Espesor:	2.66mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con ancho de bastidor	Unidades de rack	Envío rápido
PSF8	99960	Acero suave	800mm	16U	No
PSF6	99950	Acero suave	600mm	16U	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.