

# Buje reductor de pasacables



Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño. El buje del orificio central centra los dos tamaños de canaleta de cables en relación entre sí, mientras que el casquillo del orificio del borde mantiene las superficies superiores uniformes. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

Certificado por la Canadian Standards Association.

## CARACTERÍSTICAS

---

Los bujes reductores de paso se usan para la reducción del ducto a un tamaño más pequeño.

El buje de orificio central sirve para centrar los dos tamaños de ducto entre sí, mientras que el buje de orificio de borde mantiene niveladas las superficies de la parte superior.

Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

- Código de color:

ANSI 61
- Color:

Gris
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto

| Table 1/1          |                    |          |        |         |         |              |
|--------------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo     | Altura | Anchura | Espesor | Envío rápido |
| F44WRE22           | 14370              | Reductor | 51mm   | 102mm   | 1.9mm   | No           |
| F44WR22            | 14360              | Reductor | 51mm   | 102mm   | 1.9mm   | No           |
| F66WR44            | 14570              | Reductor | 102mm  | 152mm   | 1.9mm   | No           |
| F66WRE44           | 14580              | Reductor | 102mm  | 152mm   | 1.9mm   | No           |
| F88WR44            | 14780              | Reductor | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | No           |
| F88WR66            | 14760              | Reductor | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | No           |
| F88WRE44           | 14790              | Reductor | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | No           |
| F88WRE66           | 14770              | Reductor | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.