

Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

Servicios públicos de energía

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

CARACTERÍSTICAS

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Cumple con	Material
20630-317	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-318	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-319	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-320	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-321	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-322	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero

Número de catálogo	Ancho	Profundidad	Color	Color Code	Cumple con	Material
20630-324	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero
20630-323	1000 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Product Type	Tipo	Works With
20630-317	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-318	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-319	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-320	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-321	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-322	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-324	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-323	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE