

Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion

Power Utilities



Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Accessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width

2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile

Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Color	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	Código de color	Familia de productos
--------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

34560-891	Aluminio	Plata	160 mm	2		EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34560-892	Aluminio	Plata	220 mm	2		EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34560-893	Aluminio	Plata	280 mm	2		EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34560-900	Aluminio	Plata	1000 mm	2		EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34564-891	De plástico	Gris	160 mm	2	RAL 7035	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34564-892	De plástico	Gris	220 mm	2	RAL 7035	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac

34564-893	De plástico	Gris	280 mm	2	RAL 7035	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac
34564-900	De plástico	Gris	1000 mm	2	RAL 7035	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
34560-891	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34560-892	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34560-893	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34560-900	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34564-891	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34564-892	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34564-893	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis
34564-900	Guía de tren	Sección intermedia	Subpistas, Casos, Chasis

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Delivery may be in Standard Pack Quantity (SPQ). Pricing is per individual item.

One guide rail consists of 1 pair of head pieces and 1 profile piece.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.