

Varistar CP Gabinete a bordo, material rodante, ferrocarriles, 38 U 1800H 600W 400D.

NÚMERO DE CATÁLOGO

10630-031



Para el funcionamiento en entornos móviles, los sistemas electrónicos requieren una construcción física capaz de soportar condiciones extremas en entornos hostiles.

Los gabinetes nVent SCHROFF están diseñados para proteger la electrónica que albergan con altos niveles de estabilidad mecánica y resistencia a golpes y vibraciones, según EN 50155, , EN 45545, CENELEC y AREMA.

CARACTERÍSTICAS

EN 50155 Shock n Vib certificado

Carga estática?Capacidad de carga 1600 kg

Tipo de protección IP55

Soldadura certificada ferroviaria según EN 15085-2

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Material del bastidor: Acero

Altura del rack: 38U

Altura: 1800mm

Anchura: 600mm

Fondo: 400mm

Carga estática: 1600kg

Grado de protección: IP55

De conformidad con: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Cantidad del paquete: 1

Compatible con: Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE