

# Plataforma para equipo de 19", 1 U

Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Altura de montaje 1 U

Capacidad de carga estática 5 kg

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Plataforma

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Acabado                | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 20118-782          | 447mm   | 390mm | Polvo recubierto       | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 20118-783          | 447mm   | 390mm | Polvo recubierto       | 1                    | Gris claro | RAL 7035        |
| 20118-781          | 447mm   | 390mm | Aluminio-Zinc plateado | 1                    |            |                 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo                 | Envío rápido |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 20118-782          | Plataforma de equipo | No           |
| 20118-783          | Plataforma de equipo | No           |
| 20118-781          | Plataforma de equipo | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE