


Die Cast Foot, Alu, con Tip-Up

NÚMERO DE CATÁLOGO

10603-002



Los pies de punta del material fundido de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja. Disponible con o sin función tip-up. Color RAL 9006 Aluminio Blanco.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes

Se puede utilizar en lugar de pies estándar

Capacidad de carga: 50 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg

Los agujeros de montaje se proporcionan en la cubierta inferior de los casos

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Cantidad del paquete: 1

Color: Plata

Código de color: RAL 9006

Material: Aluminio

Familia de productos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac

Tipo de producto: Pie

Tipo: Pie; Con Tip-Up

Compatible con: Casos

Net Weight: 0.03kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiples. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE