


HF Frame Type Plug-in Panel frontal, 3 U, 7HP, 2,5 mm, Al, Anodizado frontal, Conductivo trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-001



Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor para cassette HF. Sin blindaje. Preparado para mango frontal de plástico.



CARACTERÍSTICAS

Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor; mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1

Panel frontal con mango para atornillar en la unidad de enchufe HF

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 7HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de accesorio: Panel frontal

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Fondo (D): 2.5mm

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura (H): 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal


Altura del rack: 3U

Anchura (W): 32.22mm

Net Weight: 0.035kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE