


Panel frontal PSU para COOLPOWER 100, Dual, 3 U, 6 HP, blindado, 2,5 mm, Al, Anodizado delantero, Conductor trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

21006-956



Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Panel frontal plano con ranuras verticales para tiras de contacto EMC de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, AL, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras verticales para tiras de contacto EMC

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo de accesorio: Panel frontal

Familia de productos: COOLPOWER

Material: Aluminio

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Altura del rack: 3U

Altura: 128.4mm

Ancho del rack: 6HP

Anchura: 30.14mm

Fondo: 2.5mm

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Net Weight: 0.042kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE