


Placa base de potencia serie CPCI, 3 U, 8 HP, 1 ranura

NÚMERO DE CATÁLOGO

23098-397



Power Backplane para aplicaciones serie CompactPCI. Se pueden conectar hasta 4 backplanes Power para aumentar la potencia o para la redundancia.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Backplane de alimentación para PSU enchufables con FCI Power Blade

3 U, 8 HP, 1 CONECTOR PSU

Entradas separadas para AC y DC con Fastons

Conector para 12 V, 5 V en espera, señales de utilidad, uso compartido de corriente, botón de encendido, consola serie a un UPS y E/S digital en la parte trasera

Opcionalmente, el enchufe SMBus PICMG 2,9 y los powerbugs adicionales para 12 V y 5 V en espera pueden ser instalados

La dirección geográfica se puede establecer mediante un interruptor DIP

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Plano trasero

Número de ranuras: 1

Altura del rack: 3U

Tipo de panel posterior: Serie CompactPCI

Ancho de ranura: 8HP

Tipo de conector: 01

Tipo de conector de alimentación: PwrBlade

Tipo de conector de servicios: MicroMatch, 10 pines

Anchura: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Cantidad del paquete: 1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE