


Conductor de calor flexible interescala (FHC), 70 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24830-001



El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de una almohadilla de separación térmica.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para ATX/ITX/Mini ITX & COM utilizando procesadores Intel Core-iprocesadores y procesadores AMD con los siguientes sockets: Información de inteligencia: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible con los gabinetes Interscale C.

Proporciona un rendimiento de enfriamiento de conducción líder en la industria, una mejora del 70% sobre los métodos de enfriamiento de conducción actuales

El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la acumulación de tolerancia y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de un gappad térmico

Asegurado a PCB con soportes de montaje, se vende por separado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Bloque conductor

Familia de productos: Interescala

Tipo: Conductor de calor

Compatible con: Casos

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 50mm

Anchura: 50mm

Acabado: Anodizado; Aluminio-Zinc plateado

Gross Weight: 0.609kg

Material: Aluminio; Acero

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, solicite el soporte de montaje (Intel o AMD, enumerado en accesorios) para montar el FHC a la placa.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE