


Riel horizontal, delantero, tipo R-LD, robusto, labio largo , 28 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34566-328



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light	Standard	Heavy	Robust
Light	+	+	+	+
Standard	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+
Robust	+	+	+	+

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended

El tipo de riel horizontal resistente puede manejar golpes y vibraciones de hasta 25 g. permite el uso de manijas IEEE.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Rieles horizontales "robustos" tipo R-LD con fijación de 3 orificios para una mayor robustez

Para la inserción/extracción de placas CompactPCI o VME64x

Con unidades HP impresas desde 28 HP hacia arriba

Longitud 20, 28, 40, 42, 63, 84 HP o 1000 mm

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora, con marcas HP

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 28HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 147.32mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Robusto, LD

Compatible con: Subpistas

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE