

# Bobina de cable



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

Cable de sujeción previamente estirado

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                 | Tamaño del refuerzo | Diámetro | Longitud de cable | Carga certificada UL |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|
| CSB12CBL           | 402190             | Pregalvanizado, Painted | #12                 | 2.4 mm   | 76.2m             | 1859N                |

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                 | Tamaño del refuerzo | Diámetro | Longitud de cable | Carga certificada UL |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|
| CSB18CBL           | 402191             | Pregalvanizado, Painted | #18                 | 3.2 mm   | 76.2m             | 3434N                |
| CSB36CBL           | 402192             | Pregalvanizado, Painted | #36                 | 4.8 mm   | 76.2m             | 8490N                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Color  |
|--------------------|--------------------|--------|
| CSB12CBL           | 402190             | Rojo   |
| CSB18CBL           | 402191             | Blanco |
| CSB36CBL           | 402192             | Azul   |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El cable tiene revestimiento de polvo.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

