

Anclaje atornillable para concreto



CARACTERÍSTICAS

Para usarse con brocas de destornillador

Aprobado por ICC® para usarse en concreto agrietado y sin grietas

Cumple con la norma NFPA® 13 como precalificado para aplicaciones sísmicas

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	A	Diámetro de broca	Profundidad de incrustación
CSBCAS025037 EG	404448	9.5 mm	64mm	12.7 mm	9.5mm	50.8 mm Min
CSBCAS030050 EG	404449	12.7 mm	76mm	12.7 mm	12.7mm	63.5 mm Min
CSBCAS040050 EG	404450	12.7 mm	102mm	25.4 mm	12.7mm	76.2 mm Min
CSBCAS050050 EG	404451	12.7 mm	127mm	19 mm	12.7mm	108 mm Min

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	A	Diámetro de broca	Profundidad de incrustación
CSBCAS040062 EG	404452	15.8 mm	102mm	19 mm	15.9mm	82.6 mm Min
CSBCAS050062 EG	404453	15.8 mm	127mm	25.4 mm	15.9mm	101.6 mm Min
CSBCAS050075 EG	404454	19 mm	127mm	19 mm	19mm	108 mm Min

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)
CSBCAS025037EG	404448	332 N·m
CSBCAS030050EG	404449	407 N·m
CSBCAS040050EG	404450	407 N·m
CSBCAS050050EG	404451	407 N·m
CSBCAS040062EG	404452	475 N·m
CSBCAS050062EG	404453	475 N·m
CSBCAS050075EG	404454	542 N·m

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

