

Administradores verticales de cables ProLine S1

Data Solutions



Los administradores verticales de cable se venden individualmente y se fijan a los ángulos para rack del gabinete. Proporcionan una columna vertical abierta para cables. Los dedos en punta de flecha cada 1.75 pulgadas coinciden con los espacios de la unidad de rack y permiten administrar y proteger los cables y garantizar un radio de doblez adecuado. Los dedos de soporte de punta de flecha de ingeniería de material compuesto son de plástico negro.

CARACTERÍSTICAS

Los administradores verticales de cable se venden individualmente y se fijan a los ángulos para rack del gabinete.

Proporcionan una columna vertical abierta para cables.

Los dedos de punta de flecha cada 1.75 pulgadas coinciden con los espacios de la unidad de rack y permiten administrar y proteger los cables y garantizar radio de doblez adecuado.

Los dedos de apoyo de la punta de flecha de material compuesto de ingeniería son de plástico negro.

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PS1CM237	39237	2082mm	59mm	212mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1CM217	36753	2007mm	59mm	212mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1CM127	36752	1057mm	59mm	212mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1CM218	36754	2007mm	109mm	212mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PS1CM238	39238	2082mm	109mm	212mm	Acero suave	Polvo recubierto

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de color	Espesor	Sección transversal vertical	Cantidad de cables, 20 pulg. de diámetro al 70 % de llenado
PS1CM237	39237	Jet Black	RAL 9005	1.9mm	44.6 x 207.7mm	343
PS1CM217	36753	Jet Black	RAL 9005	1.9mm	45 x 208mm	343
PS1CM127	36752	Jet Black	RAL 9005	1.9mm	45 x 208mm	343
PS1CM218	36754	Jet Black	RAL 9005	1.9mm	95 x 208mm	726
PS1CM238	39238	Jet Black	RAL 9005	1.9mm	94.6 x 207.7mm	726

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Cantidad de cables, 25 pulg. de diámetro al 75 % de llenado
PS1CM237	39237	220
PS1CM217	36753	220
PS1CM127	36752	220
PS1CM218	36754	464
PS1CM238	39238	464

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.