

Terminal de 1 orificio



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre
Tipo: NEMA®
Acabado: Estañado

Table 1/1


Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño del conductor equivalente
B101AA	31.75mm	12.7 mm	1.57 mm	7.9 mm	7.14 mm	20mm ²
B101CE	49.28mm	25.4 mm	3.18 mm	12.7 mm	11.11 mm	80.63mm ²
B101CE002	49.28mm	25.4 mm	3.18 mm	19.1 mm	17.46 mm	80.63mm ²
B101QQ	49.3mm	25.4 mm	3.17 mm	12 mm	10.5 mm	81mm ²
B101DE	49.28mm	25.4 mm	4.76 mm	14.3 mm	14.29 mm	120.94mm ²

Número de catálogo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	A	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño del conductor equivalente
B101EE	55.63mm	25.4 mm	6.35 mm	15.9 mm	14.29 mm	161.26mm ²
B101EG	63.5mm	38.1 mm	6.35 mm	19.1 mm	17.46 mm	241.89mm ²
PBB101EG	63.5mm	38.1 mm	6.35 mm	19.1 mm	17.46 mm	241.89mm ²
B101GG	69.85mm	38.1 mm	9.53 mm	19.1 mm	17.46 mm	362.83mm ²
B101GH	85.85mm	50.8 mm	9.53 mm	25.4 mm	17.46 mm	483.77mm ²
PBB101GH	85.85mm	50.8 mm	9.53 mm	25.4 mm	17.46 mm	483.77mm ²
B101JH	85.85mm	50.8 mm	12.7 mm	25.4 mm	14.29 mm	645.03mm ²
B103JH001	76.2mm	50.8 mm	12.7 mm	31.8 mm	17.46 mm	645.03mm ²
B103JH010	101.6mm	50.8 mm	12.7 mm	34.9 mm	15.88 mm	645.03mm ²

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.