


# Placa de unión



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Placa de unión fundida para aplicaciones de acero en estructuras

Homologado conforme a UL® 96

## ESPECIFICACIONES

**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado  | Área de contacto         | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| LPA532             | Aluminio |          | 51.6 cm <sup>2</sup> Min | 73.03mm   | 16.76 mm   | 73.03 mm    |
| LPC532L            | Latón    | Estañado | 51.6 cm <sup>2</sup> Min | 73.03mm   | 16.76 mm   | 73.03 mm    |
| LPC532             | Latón    |          | 51.6 cm <sup>2</sup> Min | 73.03mm   | 16.76 mm   | 73.03 mm    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tamaño de taladro (HS) | Peso por unidad |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| LPA532             | 79.38 mm               | 0.09 kg         |
| LPC532L            | 79.38 mm               | 0.29 kg         |
| LPC532             | 79.38 mm               | 0.29 kg         |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**