

Placa de conexión a tierra de cobre con esquinas dobladas



CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para conectar postes de servicios a tierra

Las esquinas de la placa de conexión a tierra se clavan en la base del poste

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Longitud (L)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de taladro (HS)
GPECEHX3NH	Desnudo	Placa de tierra, sin agujeros	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	
GPECEHX1	Desnudo	Placa de tierra, sin agujeros	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	
GPECEHX3	Desnudo	Placa de tierra con agujero central	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	12.7 mm
GPECEHX1T	Bare, Estañado	Placa de tierra con cuatro agujeros de esquina	431.8mm	431.8 mm	1.63 mm	12.7 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Tamaño del conductor	Pigtail incluida	Longitud de pigtail
GPECEHX3NH	#2 Concéntrico	Sí	3.05m
GPECEHX1	#6 Sólido	Sí	3.05m
GPECEHX3	#2 Concéntrico	Sí	3.05m
GPECEHX1T	#6 Sólido	Sí	3.05m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El latiguillo del GPECEHX1T está chapado con estaño, pero la placa misma es de cobre desnudo.

El latiguillo para GPECEHX4 es el cable compuesto nVent ERICO Cu-Bond.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE