


Placa de unión de empalme



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las salientes tipo compresión se presan sobre cable para contacto directo

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Área de contacto	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA535	Aluminio		19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm
LPA533	Aluminio		51.61 cm ² Min	88.65mm	2.54 mm	63.5 mm
LPC535L	Cobre	Estañado	19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm
LPC535	Cobre		19.35 cm ² Min	68.8mm	2.54 mm	63.5 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Área de contacto	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPC533L	Cobre	Estañado	51.61 cm ² Min	88.65mm	1.62 mm	63.5 mm
LPC533	Cobre		51.61 cm ² Min	88.65mm	1.62 mm	63.5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
LPA535	5.08 mm	0.03 kg
LPA533	5.08 mm	0.04 kg
LPC535L	5.08 mm	0.06 kg
LPC535	5.08 mm	0.06 kg
LPC533L	5.08 mm	0.08 kg
LPC533	5.08 mm	0.08 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requiere que las placas de unión tengan un mínimo de 3 in² (1.935 mm²) de área de contacto. Cuando se utilice el acero estructural como conductor de bajada principal para el sistema de protección contra descargas atmosféricas, se requiere un área de contacto de 8 in² (5.161 mm²).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE