


Cable de retén extendido/Punto de soporte del tubo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Compensa el soporte para los terminales aéreos o los conductores

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Altura (H)	A
LPA676	Aluminio		13.0 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA675	Aluminio		13.0 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA677	Aluminio		13.0 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPA678	Aluminio		13.0 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.8 mm	63.5 mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Altura (H)	A
LPC675	Cobre	Estañado	13.0 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC676	Cobre	Estañado	13.0 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC677	Cobre	Estañado	13.0 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.8 mm	63.5 mm
LPC678	Cobre	Estañado	13.0 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.8 mm	63.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA676	0.07 kg	
LPA675	0.07 kg	
LPA677	0.1 kg	
LPA678	0.12 kg	
LPC675	0.17 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC676	0.17 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC677	0.24 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC678	0.28 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los terminales aéreos se deben fijar a una base roscada.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE