

Verificador de Pararrayos PDC, serie I



El Verificador de Pararrayos PDC serie I nVent ERICO está diseñado para verificar rápidamente la integridad de todos los terminales de ESE System 1000 nVent ERICO, modelos SIXXi. Es autónomo y funciona con una batería estándar de 9 voltios, mostrando los resultados de las pruebas codificados por colores y fácilmente identificables. En caso de fallo de la batería, muestra una señal intermitente que indica la necesidad de cambiarla, lo que evita el tiempo de inactividad y las costosas interrupciones. Cuando se combina con el palo telescópico para Verificador de Pararrayos PDC nVent ERICO, puede alcanzar un Pararrayos PDC de hasta 10 m de altura.

CARACTERÍSTICAS

Ligero y portátil

La unidad portátil verifica rápidamente el circuito del pararrayos de cebado PDC con impulsos

Cables de conductores codificados por colores para conexión al pararrayos PDC

Contiene dos pinzas de cocodrilo para un ajuste seguro al Pararrayos PDC

Notificaciones LED intermitentes codificadas por colores para indicar los resultados de la verificación del Pararrayos PDC

La pantalla LED indica el estado de la batería y ofrece recordatorios de sustitución

Para obtener el resultado, apriete los botones durante 6 segundos

Extremadamente simple de operar: conectar, apretar 6 segundos y leer

Incluye una caja rígida de transporte para una mayor protección

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Fondo	Anchura	Altura	Peso por unidad
SI-TESTER	26mm	89 mm	149 mm	0.95 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.