

Kit de desinstalación nVent ERICO Ericontact



CARACTERÍSTICAS

Permite la extracción del contacto de raíl de nVent ERICO Ericontact durante las actividades de mantenimiento

Funciona en la herramienta de inserción manual HSKE o en la herramienta de inserción a batería ASKE

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Producto	Ericontact de nVent ERICO	Adaptador	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Bush y Mandrel	SK19, DSK19, SK22, DSK22	No es necesario	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Solo Bush	SK19, DSK19, SK22, DSK22	No es necesario		34 mm
MDRLPULL	716340	Solo mandril	SK19, DSK19, SK22, DSK22	No es necesario	106 mm	

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior 1 (OD1)	Diámetro exterior 2 (OD2)	Diámetro (Ø)	Tamaño de rosca (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior 1 (OD1)	Diámetro exterior 2 (OD2)	Diámetro (Ø)	Tamaño de rosca (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE