

Manual de herramienta de inserción nVent ERICO Ericontact



CARACTERÍSTICAS

Se usa para insertar contactos de raíl únicos y dobles nVent ERICO Ericontact

Se empaquetan en una caja de herramientas para un manejo seguro y conveniente

Incluye dos mandriles MDRL (715215) para nVent ERICO Ericontact de 19 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Fuerza aplicada | Presión de funcionamiento | Sistema |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---|
| HSKE | 715345 | 57kN | 630bar | Cabezal hidráulico con bomba hidráulica accionada manualmente |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (2) mandriles para contacto de raíl de 19 mm de nVent ERICO Ericontact, (1) herramienta para desbarbar, (1) calibrador, (1) caja metálica, (1) bomba ASKE conectada con una manguera hidráulica de alta presión a la unidad PSKE, (1) HSKE manual.

| Tamaño de los contactos del raíl ERICO ERICONTACT | Piezas requeridas | |
|---|---|--------------------|
| 8 mm | Adaptador de mandril MDRL8ADP (715218) y mandril MDRL8 (715216) | Pedir por separado |
| 13,5 mm | Adaptador de mandril MDRL135ADP (715219) y mandril MDRL135 (715217) | Pedir por separado |
| 19 mm | Mandril MDRL (715215) | Se incluye |
| 22 mm | Placa de cabeza de inserción PSKECMB (715596) | Pedir por separado |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE