

Compact Axial Fan 6-inch Lead Wires, 230VAC 240CFM, Negro, Acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

A6AXFN2



Los ventiladores de enfriamiento compactos son ideales para aplicaciones en las que el espacio del gabinete es limitado y se requiere una refrigeración silenciosa y confiable. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente certificado UL

CARACTERÍSTICAS

La temperatura máxima de funcionamiento es de 158 °F (70 °C).

El ventilador de 4 pulgadas está térmicamente protegido y utiliza rodamientos de bolas con lubricación permanente

Los ventiladores de 6 y 10 pulgadas tienen una construcción con rodamientos de bolas y motores de condensador dividido.

Los motores con condensador dividido tienen protección térmica para evitar fallas prematuras

Impulsores dinámicamente equilibrados moldeados a partir de material de policarbonato

Se proporciona un protector dactilar (hay protectores dactilares adicionales disponibles)

Se suministra todo el hardware de montaje.

Los ventiladores 240 y 560 CFM tienen construcción de rodamientos de bolas y motores de capacitores divididos.

Los ventiladores tienen terminales con extremos pelados de 1/2 pulgadas (12 mm) o cable de 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado para conexiones de alimentación.

El soporte del ventilador y protectores dactilares adicionales deben comprarse por separado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 22130

Flujo de aire: 173m³/h

Tensión nominal: 230V

Altura: 149mm

Anchura: 149mm

Fondo: 57mm

Corriente máxima: 0.23A

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.